



Digitální dílenské posuvné měřítko IP67 bez měřících hrotů, Rozsah měření: 1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415366 1000
GTIN	2050001949660
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm, popř. 14 mm (od velikosti 500 mm). S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2.

Technický popis

Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2