




Hliníková lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 50X55



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Měkká hliníková lepicí páska je vhodná pro galvanické pokovování, má silný odraz tepla a světla a je odolná proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.

Páska **3M™ 431** má vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti a lze ji snadno použít pro dlouhodobé aplikace.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Lepicí hmota: akrylát

Barva: stříbrná

Délka: 55 m

Šířka: 50 mm

Tloušťka: 0,09 mm

Technický popis

Tloušťka	0,09 mm
Šířka	50 mm

Technický list

Označení výrobce	431
Barva	stříbrná
Délka	55 m
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Skladovací teplota	20 °C
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Liner k dispozici	ne
Odolávající teplotě do	-55 - 155 °C
Materiál nosiče	hliník
Pevnost v tahu	3,38 N/mm
Lepicí hmota	akrylát
Roztažnost	5 %
Sklad, vlhkost	50 %
Použití	Opláštění
Použití	Utěsnit
Použití	Obvodové frézování
Použití	Odstínění
Použití	Maskovat
Přilnavost z oceli	0,44 N/mm
Druh produktu	Lepicí páska