

**Tvrdokovový vrták do zdiva „CYL-3“, Ø vrtáku: 5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786005 5
GTIN	3165140186704
Třída artiklu	76K

**Popis****Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

**Vrták pro normální vrtání a s přiklepem** se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

**Použití:**

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 50 mm

Celková délka: 85 mm

Stopka Ø: 5 mm

**Technický popis**

Délka spirály	50 mm
Celková délka	85 mm
Ø vrtáku	5 mm
Počet břitů Z	2
Stopka Ø	5 mm
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene