



Tvrdokovový vrták do zdiva „CYL-3“, Ø vrtáku: 12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	786005 12
GTIN	3165140186797
Třída artiklu	76K

Popis

Provedení:

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

Vrták pro normální vrtání a s příklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu. S odsazenou stopkou.

Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 90 mm

Celková délka: 150 mm

Ø stopky: 10 mm

Technický popis

Ø stopky	10 mm
Celková délka	150 mm
Délka spirály	90 mm
Ø vrtáku	12 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039

Technický list

Norma	ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene