

**Tvrdokovový vrták do betonu „CYL-3“, Ø vrtáku: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786005 20
GTIN	3165140186858
Třída artiklu	76K

Popis**Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

Vrták pro normální vrtání a s příklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu. S odsazenou stopkou.

Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 100 mm

Celková délka: 160 mm

Stopka Ø: 12,3 mm

Technický popis

Stopka Ø	12,3 mm
Počet břitů Z	2
Délka spirály	100 mm
Celková délka	160 mm
Ø vrtáku	20 mm
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene