



Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“, Ø vrtáku: 4 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	787005 4
GTIN	3165140044790
Třída artiklu	76K

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovací pruty v betonu.**

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s přiklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 40 mm

Celková délka: 75 mm

Technický popis

Délka spirály	40 mm
Ø vrtáku	4 mm
Celková délka	75 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Žádné přiklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka

Druh produktu

Víceúčelový vrták