



Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“, Ø vrtáku: 12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	787005 12
GTIN	3165140044882
Třída artiklu	76K

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
- Obkladačky, keramika, mramor, sklo.
- Armovací pruty v betonu.

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s přiklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 90 mm

Celková délka: 150 mm

Technický popis

Délka spirály	90 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka	150 mm
Ø vrtáku	12 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Žádné přiklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka

Druh produktu

Víceúčelový vrták