



## Sada akumulátorových článků, dobíjecí nabité, Mezinárodní konstrukční velikost: LR20



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081575 LR20
GTIN	4013674353620
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorová baterie s **nejvyšší kapacitou** pro dlouhou dobu vybíjení s technologií NiMH šetrnou k životnímu prostředí; až 1000 nabíjecích cyklů.

Nová technologie akumulátorů maxE. Při dodávce **nabité**, použitelné 1 rok bez nabíjení, **minimální samovybíjení**, ideální pro spotřebiče s nízkou spotřebou. Maximální nabíjecí proud 1400 mA.

### Technický popis

Jmenovité napětí	1,2 V
Mezinárodní konstrukční velikost	LR20
Chemické složení	Nikl-metal hydrid
Nabíjecí	ano
Hmotnost jednoho kusu	147 g
Počet obsažených akumulátorů	2

Typ akumulátoru	Mono, D
Kapacita akumulátoru	8500 mAh
Druh produktu	akumulátor