

Mahr**Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418753 100
GTIN	4059192059095
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Včetně 3 měřicích nástavců (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a rádius 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940. Talířový měřicí nástavec č. 418660 vel. 0,5, zvláštní dotyk č. 434900 – 4915 se závitem M2,5.

Technický popis

Ø měřicí tyče	4 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 100 mm
Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Průřez měřicí lišty	16 × 3 mm
Délka můstku	85 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 1 mm	418660 1
Kryt přihrádky na baterie	412235
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 0,5 mm	418660 0,5
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2