

Garant**RC.X 1003, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HB7020 Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7020
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení