

Garant**RC.X 1204, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1204 HB7020 Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1204
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení