

**Brusný kotouč Combidisc® diamant, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 220****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554033 220 |
| GTIN | 4007220750506 |
| Třída artiklu | 55G |

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Brusné kotouče s diamantovým zrnem (D) pro **velmi tvrdé materiály**, jako např. tvrdokov, sklo, keramika, CFK/GFK a povlaky na ochranu proti opotřebení (např. emaily). Použití na tvrdých, popř. středně tvrdých brusných talířích.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Zrnitost | 220 |
| Ø kotouče | 50,8 mm |
| Odpovídá velikosti zrna | 76 µm |
| Brusivo | diamant |
| Zkratka brusiva | D |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Atribut názvu produktu | Ø 50,8 mm |
| Maximální počet otáček | 7500 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Kámen | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554089 50 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554093 50 |
| Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm | 554090 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm | 554091 50 |