


**HOLEX****Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 80, Ø hlavy×šířka hlavy: 80X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554200 80X30
GTIN	4045197803313
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

**Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

**Použití:**

**Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

**Technický popis**

Ø hlavy	80 mm
Maximální počet otáček	9500 min <sup>-1</sup>
Zrnitost	80
Ø stopky	6 mm
Šířka hlavy	30 mm
Doporučené otáčky	6000 min <sup>-1</sup>

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		