

HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 120, Ø hlavy×šířka hlavy: 15X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554300 15X15
GTIN	4045197803320
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Ø stopky	3 mm
Šířka hlavy	15 mm
Zrnitost	120
Maximální počet otáček	35000 min ⁻¹
Ø hlavy	15 mm
Doporučené otáčky	24000 min ⁻¹
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrna 120
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		