



Stupňovitá čelist pro upínací vložky mobilní, Pro typ: 160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361347 160
GTIN	4250364402989
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Pro upínání hotových a surových dílů (pomocí zašroubovatelných upínacích vložek).

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Upozornění:

Upínání surových dílů pouze u rovnoběžných obrobků. Upínací vložky č. 361238 – 361250.

Technický popis

Délka l_1	64 mm
Výška h_1	25 mm
Šířka čelistí b	160,4 mm
Vhodné pro barevný kód	TitanSense
Výška čelistí h	49,8 mm
Délka čelistí l	114 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

