



## Stupňovitá čelist pro upínací vložky pevná, Pro typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361348 125
GTIN	4250364402736
Třída artiklu	34A

### Popis

**Použití:**

Pro upínání hotových a surových dílů (pomocí zašroubovatelných upínacích vložek).

**Vhodné pro:**

Titan 2 č. 361302.

**Upozornění:**

Upínání surových dílů pouze u rovnoběžných obrobků. Upínací vložky č. 361238 – 361250.

### Technický popis

Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Výška čelistí h	39,5 mm
Výška h <sub>1</sub>	20 mm
Šířka čelistí b	124,4 mm
Délka l <sub>1</sub>	43 mm
Délka čelistí l	92 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

