

**Garant**
**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC p6: 10,5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122736 10,5
GTIN	4045197567284
Třída artiklu	11E

**Popis**
**Provedení:**

**Silné jádro a speciálně vybroušená špička** – díky tomu mají řezné příčné břity **vyšokou přesností středění**. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky **4 vodícím fazetkám**. Vynikající odvádění třísek díky **4 vnitřním chladicím kanálům** od Ø 3,8 mm. Do Ø 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. S **úhlem špičky 140°** a speciální **tolerancí břitů p6** pro optimální zhotovení pilotního otvoru.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Pilotní otvor se doporučuje u hlubokých otvorů od  $12 \times D$  a je naléhavě nutný u hlubokých otvorů od  $20 \times D$  do  $30 \times D$ . **Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.**

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.<br>Typ **HB**: Objednávejte s **č. 122738**.<br>Typ **HE**: Objednávejte s **č. 122736 + 129100HE**.

**Technický popis**

Tolerance stopky	h6
Jmenovitý Ø $D_c$	10,5 mm
Posuv $f$ v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,27 mm/ot,
Počet břitů $Z$	2
Délka drážky pro třísky $L_c$	71 mm
Tolerance jmenovitý Ø	p6
Ø stopky $D_s$	12 mm
Celková délka $L$	118 mm

Norma	DIN 6537
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	55,3 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Provedení	6×D
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
GG(G)	vhodný	95 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HE

129100 HE