

HOLEX**Vějířovitý brusný kotouč rouno (A), jemný, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554970 60X30
GTIN	4045197804044
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Rouno s normálním karbidem (A). Dodává leštící efekt pro **rovnoměrné dokončení povrchu**.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Technický popis

Ø hlavy	60 mm
Ø stopky	6 mm
Doporučené otáčky	5000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	9000 min ⁻¹
Šířka hlavy	30 mm
Zkratka brusiva	A
Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemný
Atribut názvu produktu	jemný

Druh produktu

Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		