

**HOLEX****Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, jemný, Ø hlavy×šířka hlavy:  
40X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554930 40X20
GTIN	4045197803771
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Díky kombinaci s brusným plátnem se **posiluje brusný efekt** rouna. Ø stopky 6mm.

**Použití:**

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	14000 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	7500 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Šířka hlavy	20 mm
Ø hlavy	40 mm
Zkratka brusiva	A
Srovnání zrnitosti	280 / 240

Stupeň jemnosti	jemný
Atribut názvu produktu	jemný
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		