

**HOLEX****Vějířovitý brusný kotouč rouno (A), jemný, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X50mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554970 60X50  |
| GTIN           | 4045197803948 |
| Třída artiklu  | 52E           |

**Popis****Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Rouno s normálním karbidem (A). Dodává leštící efekt pro **rovnoměrné dokončení povrchu**.

**Použití:**

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

**Technický popis**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maximální počet otáček | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Doporučené otáčky      | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Ø stopky               | 6 mm                   |
| Ø hlavy                | 60 mm                  |
| Šířka hlavy            | 50 mm                  |
| Zkratka brusiva        | A                      |
| Srovnání zrnitosti     | 280                    |
| Stupeň jemnosti        | jemný                  |
| Atribut názvu produktu | jemný                  |

Druh produktu

Vějířovitý brusný kotouč

**Údaje o uživateli**

|                  | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg            | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 60 HRC    | omezené použití |                      |                |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                      |                |
| INOX             | vhodný          |                      |                |
| Ti               | omezené použití |                      |                |
| GG(G)            | vhodný          |                      |                |
| CuZn             | vhodný          |                      |                |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                      |                |
| Dřevo            | vhodný          |                      |                |
| Laky             | omezené použití |                      |                |
| suché            | vhodný          |                      |                |