


HOLEX**Vějířovitý brusný kotouč rouno (SiC), hrubý, Ø hlavy×šířka hlavy: 40X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání rounových lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Ostré zrno karbidu křemíku (SiC) zajišťuje agresivní broušení a **mírně lesklé dokončení povrchu.**

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Technický popis

Šířka hlavy	20 mm
Maximální počet otáček	14000 min ⁻¹
Ø hlavy	40 mm
Ø stopky	6 mm
Doporučené otáčky	7500 min ⁻¹
Brusivo	karbid křemíku
Zkratka brusiva	SiC

Srovnání zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Atribut názvu produktu	hrubý
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		