


**Garant****Vějířovité brusné kotouče (CER), zrna 120, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X30mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554170 60X30
GTIN	4045197803832
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **keramickým zrnem (CER)**.

### Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

## Technický popis

Ø hlavy	60 mm
Šířka hlavy	30 mm
Maximální počet otáček	12700 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	8000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Zrnitost	120
Brusivo	Keramické zrna (CER)

Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	zrno 120
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		