



Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657272 50
GTIN	4045197804105
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.

Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. Ráčna se **4-hranem k přestrčení**, který nelze ztratit, a s přídržným kolíkem pro **pravé a levé utahování**.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 3\%$ ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,5 Nm
Hmotnost	700 g
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ukazatel	analogová
Rozsah utahovacích momentů	10 - 50 Nm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Celková délka L	328 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	209 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 3/8 palec	657271 3/8
--	------------