

**Momentový klíč bez nastavců, Maximální utahovací moment: 200Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657277 200
GTIN	4045197804167
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.

Základní přístroj s nástrčným čtyřhranem (bez nástrčného nástroje). Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 3 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Maximální utahovací moment	200 Nm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Hmotnost	1000 g
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Ukazatel	analogová
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Měření	Krouticí moment
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	369 mm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	40 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	329 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	465 mm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický

Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2
Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657630 2-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Nástrčná ráčna s vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2