



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657352 50 |
| GTIN | 4045197804181 |
| Třída artiklu | 62E |

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. Ráčna s neztratitelným 4hranem k prostrčení pro **pravé a levé utahování**.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 3\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|--|--|
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Hmotnost | 1000 g |
| Maximální utahovací moment | 50 Nm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % |
| Rozsah utahovacích momentů | 10 - 50 Nm |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený |
| Měření | Krouticí moment |
| Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
| Feedback | s vypínáním |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Celková délka L | 328 mm |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃] | 209 mm |
| Kalibrování | O6 |
| Kalibrování | O7 |
| Data lze protokolovat | ne |
| Signalizace spuštění | akustický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Měřicí technika | mechanická |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET | 020080 SET |
| | 020090 400 |

| | |
|--|-------------|
| Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm | |
| Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020190 1000 |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Elektronická zkušební přístroj momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm | 654460 60 |
| Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 3/8 palec | 657271 3/8 |