



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657352 100
GTIN	4045197804198
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. Ráčna s neztratitelným 4hranem k prostrčení pro **pravé a levé utahování**.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 3\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	1000 g
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah utahovacích momentů	20 - 100 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	375 mm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	252 mm
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
	020020 1000

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000
Příslušenství	
Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 1/2 palec	657271 1/2
Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400