



## Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 300Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657352 300
GTIN	4045197804211
Třída artiklu	62E

### Popis

#### Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. Ráčna s neztratitelným 4hranem k prostrčení pro **pravé a levé utahování**.

#### Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

#### Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Přesnost:

$\pm 3\%$  z nastavené hodnoty.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Maximální utahovací moment	300 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Hmotnost	1600 g
Rozsah utahovacích momentů	60 - 300 Nm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Přepínatelné rozlišení	Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I <sub>3</sub> ]	460 mm
Celková délka L	587 mm
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400

Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

### **Příslušenství**

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 1/2 palec	657271 1/2