

HOLEX**Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 20Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657352 20
GTIN	4045197546012
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S **přepínatelnou ráčnou** a pevným 4-hranem – pouze pro pravé utahování.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 3\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Hmotnost	400 g
Upínací 4hran	1/4 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava
Maximální utahovací moment	20 Nm
Rozsah utahovacích momentů	4 - 20 Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	232 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	166 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020020 1000

020090 400

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 1/4 palec	657271 1/4
Zkoušečka kroutícího momentu pro momentové klíče„SmartCheck“ Maximální utahovací moment 10 Nm	654650 10