

HOLEX**Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657272 20 |
| GTIN | 4045197439420 |
| Třída artiklu | 62E |

Popis**Provedení:**

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.

Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. S **přepínatelnou ráčnou** a pevným 4-hranem – **pouze pro pravé utahování.**

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 3 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Maximální utahovací moment | 20 Nm |
| Nastavení utažení | Utahování doprava |
| Ukazatel | analogová |
| Hmotnost | 400 g |
| Upínací 4hran | 1/4 palec |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,1 Nm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % |
| Rozsah utahovacích momentů | 4 - 20 Nm |
| Feedback | s vypínáním |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Přepínatelné rozlišení | lbfft |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Měření | Krouticí moment |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Celková délka L | 232 mm |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃] | 166 mm |
| Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Kalibrování | O1 |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Signalizace spuštění | akustický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Měřicí technika | mechanická |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020020 1000

KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm

020010 400

Příslušenství

Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 1/4 palec

657271 1/4