

**BMI®****Svinovací metr Vario přesnost 1, Délka pásma: 5m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462090 5
GTIN	4007368112242
Třída artiklu	46M

**Popis****Provedení:**

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. **S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma.** Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje **šetrné posouvání** a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. **Dodatečné potlačení odrazu** umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

**Technický popis**

Šířka korpusu	26 mm
Délka pásma	5 m
Délka korpusu	75 mm
Šířka pásma	16 mm
Výška korpusu	70 mm
Norma	EG I
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

---

## Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 5 m

026240 5