

BMI**Svinovací metr Vario přesnost 1, Délka pásma: 8m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462090 8
GTIN	4007368112259
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. **S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma.** Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje **šetrné posouvání** a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebením. **Dodatečné potlačení odrazu** umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

Technický popis

Délka pásma	8 m
Šířka pásma	19 mm
Výška korpusu	75 mm
Délka korpusu	76 mm
Šířka korpusu	32 mm
Norma	EG I
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 10 m

026240 10