

Garant**Leštící brusné tělísko zrna 280 (zelené) velmi jemné, Ø×délka hlavy: 6X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551922 6X10
GTIN	4045197804563
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Leštící tělíska s **normálním korundem (A)** v gumovém elastickém pojivu.

Leštící tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Leštící tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.**

Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Popis tvaru	Válec
Ø stopky	3 mm
Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s

Zrnitost	280
Ø hlavy	6 mm
Délka hlavy	10 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	zelená
Druh produktu	Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		