

HOLEX**Technická fréza ocel Z – hrubé, TK, Typ: G1020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540740 G1020
GTIN	4045197804914
Třída artiklu	52D

Popis**Provedení:**

Inovační geometrie zubů umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Ø stopky 6 mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění **oceli a ocelové litiny**.

Technický popis

Zkratka ozubení	ocel Z
Ø hlavy	9,6 mm
Ø stopky	6 mm
Jemnost ozubení	hrubý
Tvar	G1020
Popis tvaru	ostrý oblouk

Celková délka	64 mm
Délka hlavy	19 mm
Řada	Ozubení Z ocel
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		