

**HOLEX****Technická fréza ocel Z – hrubé, TK, Typ: G1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540740 G1225
GTIN	4045197804921
Třída artiklu	52D

**Popis****Provedení:**

**Inovační geometrie zubů** umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

Optimalizováno pro obrábění **oceli a ocelové litiny**.

**Technický popis**

Celková délka	70 mm
Popis tvaru	ostrý oblouk
Jemnost ozubení	hrubý
Tvar	G1225
Ø hlavy	12,7 mm
Zkratka ozubení	ocel Z

Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	25 mm
Řada	Ozubení Z ocel
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		