

**Garant****Setting Bench SB 1, Typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	439900 1000
GTIN	4062406206024
Třída artiklu	41R

**Popis****Provedení:**

Horizontální nastavovací zařízení s jednoduchou a pohodlnou obsluhou a dotykovým displejem vhodným do dílen k přednastavení vnitřních a vnější měřicích přístrojů. Přístroj je kvalitně zpracován a je vybaven masivní granitovou základnou a velmi přesnými vedeními. Velmi přesné řízení motoru dodatečně a v reálném čase reguluje nastavené hodnoty zadání také při působení různých sil měření. Vícejazyčné software. USB rozhraní pro tiskárnu a skener.

**Funkce:**

- **Zadání vnitřních a vnějších rozměrů je možné v milimetrech nebo v palcích.**
- **Integrované počítadlo pro výpočet tolerancí s rychlou volbou min., max. a průměrných hodnot.**
- **Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřicích prostředků.**
- **Průběh (historie) se zaznamenává a je možné ji kdykoliv vyvolat.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně síťového napáječe, protiprachového krytu, kalibrace ze závodu, provozního návodu, přepravních držáků.

**Zvláštní příslušenství:**

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskárna č. 085505, čtečka čárových 2D kódů č. 439930 vel. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

**Upozornění:**

Mezní hodnota měření odchylky (MPE) dle VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Přípustné podmínky okolí 20 °C ±3 K, měřeno kalibrovanými kolmicemi nebo normálními měřicími zařízeními za použití integrované kompenzace teploty.

## Technický popis

Výstupní napětí	24V, 5A
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Síťové napětí	100 - 240 V
Výška	626 mm
Frekvence sítě	50 - 60 Hz
Rozsah vnitřních měření	1 - 1016 mm
Přesnost opakování (2 $\sigma$ )	1 $\mu$ m
Délka základní desky	1540 mm
Rozhraní	USB rozhraní
Přesnost	1,5 + L(mm)/300 $\mu$ m
Příkon	150 W
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah vnějších měření	40,1 - 1056 mm
Hloubka základní desky	320 mm
Hmotnost	210 kg
Rozlišení	0,001 mm
Napájení	100 – 240 V
Druh displeje	Dotykový displej TFT
Velikost displeje	10 palec
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Nastavovací přístroj

## Příslušenství

Tiskárna etiket LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Adaptér, dosedací plocha vně1 ks Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90

Zásuvková lišta s přepětovou ochranou Počet zásuvek	081163
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 90-300	439914 90-300
Ruční skener 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD
Sada adaptérů pro univerzální měřicí přístroje Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adaptér, dosedací plocha uvnitř1 ks Typ INSIDE	439912 INSIDE