



Ruční LED svítilna Spotlight, Typ: HS5R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Ruční LED svítilna z plastu ABS s integrovaným akumulátorem a třemi světelnými režimy pro optimální osvětlení pracovní oblasti.

- **Včetně přídržného magnetu při upevnění na kovových předmětech.**
- **Možnost použití jako výstražné světlo díky instalaci skla s barevným filtrem.**
- **Doba svícení 2 h až 9,5 h podle nastavené intenzity světla.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Lampa, nabíječka s držákem na stěnu, USB kabel, skla s barevným filtrem, návod k použití.

Technický popis

Světelný tok stupeň 2	105 lm
Doba svícení	2 h
Napětí akumulátorů	3,7 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Počet obsažených akumulátorů	1
Ochranná třída IP	IP 20

Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	420 lm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso	Modul LED
Rozsah vyklopení	90 stupeň
Doba svícení stupeň 2	9,5 h
Zóna ATEX	žádná
Druh produktu	Pracovní svítilna