

**Pneumatická přímá bruska, Ø upínací kleštiny 6 mm, Typ: 3550-180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Pneumatická přímá bruska s výkonem 1 050 W a maximálními otáčkami **18 000 1/min.**
Ø upínací kleštiny 6 mm. Krátké provedení.

Technický popis

Hmotnost	1,2 kg
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	1560 l/min
Odevzdaný výkon	1050 W
Pracovní hluk	81 dB(A)
Délka	248 mm
Označení výrobce	3550-180
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska

