



Akumulátorový vrtací šroubovák s vyměnitelným sklíčidlem, Typ: GSR1235FCS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti **s držákem bitů** nebo vyměnitelnému **excentrickému nebo úhlovému nastavci**. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nastavci **FlexiClick**. Pohodlná manipulace: nastavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky (Cordless Concept), včetně excentrického nastavce, sklíčidla, úhlového vrtáku, držáku bitů.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	32 mm
Maximální vibrace dle EN	<1,9 m/s ²
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	0 - 10 mm
Hmotnost	0,8 kg
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 460 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Maximální utahovací moment měkký	20 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý	35 Nm
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1300 min ⁻¹
Typické použití	Strong
Konstrukce motoru	2pólový motor
Označení výrobce	GSR 12V-35 FC
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	S vyměnitelným sklíčidlem, 12 V
USP2	Ukazatel stavu nabití akumulátoru, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V

073855 B12