



Momentový klíč se 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657205 50
GTIN	2050002047273
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

Se 4-hranným nástrčným nástrojem. Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ukazatel	analogová
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Hmotnost	800 g
Upínací 4hran	3/8 palec
Dělení stupnice, 1 dílek =	2 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	6 - 50 Nm
Rozsah utahovacích momentů	5 - 36 lbfft
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	288 mm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Přepínatelné rozlišení	Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	305,5 mm
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne

Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 730 Quick
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 4	657211 4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657590 1-3/8
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/2 palec	657700 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657590 1-1/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-3/8 palec	657700 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657590 1-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/4 palec	657700 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657600 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657600 1-1/4
Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2	657213 2

Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 3	657211 3
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657600 1-3/8
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2	657212 2
Momentový klíčbez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 50 Nm	657215 50
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4	657212 4