



Momentový klíč se 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 650Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657205 650
GTIN	2050002047327
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

Se 4-hranným nástrčným nástrojem. Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	3480 g
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Maximální utahovací moment	650 Nm
Upínací 4hran	3/4 palec
Dělení stupnice, 1 dílek =	20 Nm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Rozsah utahovacích momentů	130 - 650 Nm
Rozsah utahovacích momentů	100 - 480 lbfft
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	855 mm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	880 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Přepínatelné rozlišení	Nm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický

Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 730 Quick
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020010 1000
Kalibrace DAkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 3	657211 3
Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657590 2-1/2
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 4	657211 4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-3/4 palec	657700 2-3/4
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657700 2-1/2
Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2	657213 2
Nástrčná ráčna vyhadzovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2	657212 2
	657600 2-3/4HD

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4HD
palec

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec

657600 2-1/2

Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-1/2 palec

657630 2-1/2

Momentový klíčbez nástrčného nástroje Maximální
utahovací moment 650 Nm

657215 650

Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4

657212 4