



Momentový klíč s nástrčnou ráčnou, přepínatelný, Maximální utahovací moment: 100Nm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657105 100 |
| GTIN | 2050002047204 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.

S nástrčnou přepínatelnou ráčnou. Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|--|---|
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Maximální utahovací moment | 100 Nm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % |
| Ukazatel | analogová |
| Hmotnost | 1020 g |
| Rozsah utahovacích momentů | 20 - 100 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 15 - 72,5 lbfft |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Feedback | s vypínáním |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁] | 343 mm |
| Měření | Krouticí moment |
| Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃] | 360,5 mm |
| Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂] | 17,5 mm |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |
| Kalibrování | O1 |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | akustický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Řada | MANOSKOP® 730 Quick |
| Funkce zalomení | ne |
| Funkce slipr | ne |
| QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne |
| Vlečná ručička | ne |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm | 020010 400 |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec | 657700 1-3/8 |
| Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2 | 657213 2 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec | 657590 1-3/8 |
| Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2 | 657212 2 |
| Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 4 | 657211 4 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec | 657600 1-3/8 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec | 657590 1-1/4 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec | 657600 1-1/2 |
| Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec | 657700 1-1/4 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec | 657600 1-1/4 |
| Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec | 657700 1-1/2 |

| | |
|---|--------------|
| Nástrčná ráčna s prepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/2 palec | 657590 1-1/2 |
| Momentový klíč bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 100 Nm | 657215 100 |
| Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4 | 657212 4 |