



Momentový klíč s nástrčnou ráčnou, přepínatelný, Maximální utahovací moment: 200Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657105 200
GTIN	2050002047228
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.

S nástrčnou přepínatelnou ráčnou. Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	200 Nm
Hmotnost	1250 g
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 Nm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Rozsah utahovacích momentů	30 - 145 lbfft
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	435 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	460 mm
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Přepínatelné rozlišení	Nm
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická

Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 730 Quick
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657700 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4HD palec	657600 2-3/4HD
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657600 2-1/2
Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 4	657211 4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-3/4 palec	657700 2-3/4
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2	657213 2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657590 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657630 2-1/2

Nástrčná ráčnas vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2	657212 2
Momentový klíčbez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 200 Nm	657215 200
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4	657212 4