

**Vrtačka, Typ: GBM10RE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Ruční vrtačka s motorem 600 W a vysokým točivým momentem pro otvory v oceli až do 10 mm.

- **Rychloupínací sklíčidlo pro vysokou přesnost a dlouhou životnost.**
- **Kompaktní design a nízká hmotnost.**
- **Řídicí elektronika pro přesné navrtávání.**
- **Pravý/levý chod.**
- **Softgrip.**

**Výhoda:**

Řídicí elektronika pro přesná navrtávání.

**Rozsah dodávky:**

Včetně rychloupínacího sklíčidla 10 mm.

**Technický popis**

Označení výrobce	GBM 10 RE
Maximální otáčky 1. stupně	2600 min <sup>-1</sup>
Upínací rozsah sklíčidla	1 - 10 mm
Hmotnost	1,7 kg

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	25 mm
Maximální vibrace dle EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Příkon	600 W
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	10 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Obal	Systemový kufr (L-Boxx)
Druh produktu	Vrtačka