

**Vrtačka, Typ: GBM132RE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Ruční vrtačka s výkonným motorem 750 W a vysokým točivým momentem pro otvory v oceli až do 13 mm.

- **2-stupňová převodovka.**
- **Uložená na kuličkových a válečkových ložiskách pro přesnou práci a dlouhou životnost.**
- **Malý rohový rozměr 29 mm.**
- **Plynulá předvolba otáček pomocí nastavovacího kolečka.**
- **Řídicí elektronika pro přesné navrtávání.**
- **Spojka přetížení pro ochranu uživatelů a stroje.**
- **Ø hrdla vřetena 43 mm (evropská norma) – použitelná ve vrtačkovém stojanu.**
- **Pravý/levý chod.**
- **Softgrip.**

Výhoda:

Otvory do Ø 13 mm do oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla 13 mm, přídatná rukojeť, hloubkový doraz 210 mm, L-BOXX 102.

Technický popis

Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
---------------------------	--------------------

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	32 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	3000 min ⁻¹
Hmotnost	2,4 kg
Maximální otáčky 1. stupně	1000 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	20 mm
Maximální vibrace dle EN	7,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	8 mm
Příkon	750 W
Označení výrobce	GBM 13-2 RE
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka