

**Vrtací kladivo, Typ: GBH220D****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075510 GBH220D
GTIN	3165140558914
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Robustní vrtací kladivo s **upínačem nástrojů SDS-plus** a vysokým postupem vrtání.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Plynulá regulace počtu otáček pro čisté navrtávání.**
- **Možnosti mnohostranného použití díky funkci sekáče (zastavení rotace).**
- **Běh doprava i doleva na uvolnění zaseknutého vrtáku.**
- **Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a oceli.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně přídatné rukojeti, strojní tkanina. Včetně hloubkového dorazu 210 mm, kufru.

**Upozornění:**

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Obal: Převážní kufřík

Stopka: SDS Plus

Označení výrobce: GBH 2-20 D

Příkon: 650 W

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli: 13 mm

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva: 30 mm

Maximální Ø vrtání do betonu: 20 mm

Maximální počet rázů: 4200 min<sup>-1</sup>

**Technický popis**

Označení výrobce	GBH 2-20 D
Příkon	650 W
Upínač nástrojů tvar	SDS-Plus
Maximální Ø vrtání do betonu	20 mm
Rázová energie	1,7 J
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Maximální počet rázů	4200 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Stopka	SDS Plus
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vrtací kladivo

## Příslušenství

Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 10 mm	787000 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 12 mm	787000 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 3 mm	787000 3
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 4 mm	787000 4
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 5 mm	787000 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 6 mm	787000 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 8 mm	787000 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 10 mm	787005 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 12 mm	787005 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 3 mm	787005 3
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 4 mm	787005 4

Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 5 mm	787005 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 6 mm	787005 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ Ø vrtáku 8 mm	787005 8
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků Počet vrtáků 7	787010 7
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 10 mm	787060 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 12 mm	787060 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 6 mm	787060 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 8 mm	787060 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ dlouhý Ø vrtáku 10 mm	787065 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ dlouhý Ø vrtáku 12 mm	787065 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ dlouhý Ø vrtáku 6 mm	787065 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ dlouhý Ø vrtáku 8 mm	787065 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 10 mm	787040 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 12 mm	787040 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 4 mm	787040 4
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 5 mm	787040 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 6 mm	787040 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 8 mm	787040 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý Ø vrtáku 10 mm	787045 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý Ø vrtáku 12 mm	787045 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý Ø vrtáku 6 mm	787045 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý Ø vrtáku 8 mm	787045 8
TK víceúčelové bitové vrtáky 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 10 mm	787047 10

TK víceúčelové bitové vrtáky 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4 mm	787047 4
TK víceúčelové bitové vrtáky 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 5 mm	787047 5
TK víceúčelové bitové vrtáky 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 6 mm	787047 6
TK víceúčelové bitové vrtáky 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 8 mm	787047 8
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků Ø vrtáku 4-10 mm	787050 4-10
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků dlouhé Ø vrtáku 6-12 mm	787055 6-12
Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4-10 mm	787057 4-10