



Vrtací kladivo, Typ: GBH540DCE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Velké univerzální vrtací kladivo se silným rázovým mechanismem (8,8 J rázová energie) a upínačem nástrojů SDS-max.

- **Tlumení vibrací Vibration-Control zajišťuje příjemnou práci i při dlouhém používání.**
- **Automatická aretace spínače pro maximální pohodlí při obsluze při trvalém používání sekáče.**
- **Constant-Electronic, servisní displej a indikace standby pro maximální pohodlí při práci.**
- **Regulační kolečko pro variabilní nastavení otáček a počtu rázů pro optimální výkon.**

Výhoda:

Vibration Control.

Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti, strojní tkanina. Včetně tuby s tukem, přídatné rukojeti, krytu na přístroj a kufříku.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Technický popis

Příkon	1150 W
Označení výrobce	GBH 5-40 DCE
Rázová energie	8,8 J

Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Max
Maximální počet rázů	3050 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání do betonu	40 mm
Maximální vibrace dle EN	10,5 m/s ²
Hmotnost	6,8 kg
Stopka	SDS Max
Obal	přepavní kufřík
Zdroj energie	síťový provoz
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4 mm	787047 4
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 12 mm	787060 12
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 10 mm	787047 10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý Ø vrtáku 12 mm	787045 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 4 mm	787040 4
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků Ø vrtáku 4-10 mm	787050 4-10
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 10 mm	787040 10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 10 mm	787060 10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý Ø vrtáku 6 mm	787045 6

Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 8 mm	787040 8
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 5 mm	787047 5
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků dlouhé Ø vrtáku 6-12 mm	787055 6-12
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 6 mm	787047 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 6 mm	787040 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 12 mm	787040 12
TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 8 mm	787047 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý Ø vrtáku 10 mm	787045 10
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 5 mm	787040 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý Ø vrtáku 8 mm	787045 8
Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4-10 mm	787057 4-10
Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 8 mm	787060 8