

**TMSERROR, Typ: GBH18VEC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorové vrtací kladivo 18-V s upínačem nástrojů SDS-plus a Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Chrání akumulátor před přetěžováním, přehřátím a hlubokým vybitím. Inovační akumulátory CoolPack zajistí optimální vyzařování tepla (prodloužení životnosti).

- **Efektivnější a bezúdržbový motor EC (bezkartáčový).**
- **Nejsilnější úběr nože (12kg/hod.) ve své třídě.**
- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.**

Výhoda:

Optimalizovaný poměr mezi výkonem a hmotností.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18V / 5,0 Ah, nabíječky, hloubkového dorazu, 1/1 vložky do L-BOXXu pro přístroj a nabíječky a L-Boxxu.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Stopka: SDS Plus

Označení výrobce: GBH 18 V-EC

Počet obsažených akumulátorů: 2
 Typ akumulátoru: Li-Ion
 Kapacita akumulátoru: 5 Ah
 Napětí akumulátorů: 18 V
 Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli: 13 mm

Technický popis

Rázová energie	1,7 J
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání do betonu	18 mm
Maximální vibrace dle EN	16 m/s ²
Maximální počet rázů	4550 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	20 mm
Označení výrobce	GBH 18 V-EC
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Hmotnost	2,6 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Stopka	SDS Plus
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátorová nabíječka Typ AL1860CV	073866 AL1860CV
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 5 mm	787000 5
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 4 mm	787000 4
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 8 mm	787000 8
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 3 mm	787000 3
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 12 mm	787000 12
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 6 mm	787000 6
Tvrdokovový víceúčelový vrták Ø vrtáku 10 mm	787000 10
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV