

Bezpečnostní vypouštěcí kohout, Typ: F



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981520 F
GTIN	2050002019164
Třída artiklu	96V

Popis

Provedení:

Bezpečnostní čerpací kohouty z různých materiálů pro kontrolovaný odběr ze sudů. Nekapající bezpečnostní vypouštěcí kohout z hliníku s pružinami z ušlechtilé oceli, samozavírací. Propust 25 mm, otočný kloub se 2 kluznými kroužky a O-kroužkem jako těsnění. Ventil s O-kroužkem. K otevření stiskněte (možné dávkování), po odběru otočte nahoru, díky tomu je zabráněno odkapávání. Odolný do teploty až 205 °C.

Pro sudy. S vnějším závitem 2 palce a přípojkou 1 palec např. pro hadicová hrdla.

Technický popis

Materiál těsnění	FPM/FKM
Materiál	hliník
Blokování plamene	ano
Obsah sady	1
Samouzavírací	ano
Připojovací závít	2 palce
Druh produktu	Bezpečnostní odběrový kohout

