

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr sada 3dílná, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421501 0-25
GTIN	4067263132998
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Digitální třmenový mikrometr kompaktní konstrukce. Obzvláště velký displej LCD (7,5 mm).
Tvrdokovem osazené měř. plochy.

Rozsah dodávky:

3 x třmenový mikrometr 421500 vel. 0 – 25.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 25 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	3 µm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ø vřetene	6,35 mm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863

Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 3X25 mm	022000 3X25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 3X25 mm	022010 3X25

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	421500 0-25