

**HOLEX****Číselníkový úchylkoměr, chráněný proti nárazu sada 3dílná, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	432004 10/58
GTIN	4062406206277
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

**Chráněný proti nárazu pouzdem ozubnice. Celokovové provedení** s plastovým sklíčkem.

**Provedení reklamní text:**

Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Ciferník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečet 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečet 1 mm.

**Rozsah dodávky:**

**3 x číselníkový úchylkoměr 432000 vel. 10/58.**

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální dotyk č. 434900 / 434910 / 434915.

**Technický popis**

Rozsah měření	10 mm
Norma	DIN 878
Měřicí síla	0,7 - 1,5 N
Ø pouzdra	58 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Kalibrování	C1
Otočný číselník	ano
Nastavitelné značky tolerancí	ano
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3X12,5 mm	023000 3X12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3X12,5 mm	023010 3X12,5

## Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2

Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50

Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Sklíčko úchylkoměru Typ 58	432260 58
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Úchylkoměrchráněný proti nárazu Rozsah měření / Ø pouzdra 10/58 mm	432000 10/58